

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min**Techninis aprašymas**

Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7415-1
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,

Drožlialaužis	TIS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui