

**Garant****TCMT 16T304, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 16T304 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7415-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Drožlialaužis	TIS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui