

Garant
VC.T 160404, Rūšis: HB7415-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mm

 Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	TIS
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7415-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui