

**Garant****VC.T 160402, Rūšis: HB7415-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VCMT 160402 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	TIS
Kietlydinys	HB7415-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 1,5 mm

Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160402
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui