

Garant**VC.T 110302, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VCMT 110302 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7415-1
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110302
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	TIS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui