

Garant**VBMT 110304, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 110304 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	HB7415-1
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	TIS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui