

Garant**VBMT 160404, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160404 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	TIS
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Kietlydinys	HB7415-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui