

Garant**VC.T 110304, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 261366 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749767 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

VC.T 110304 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Pastūma f | 0,05 - 0,3 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas | S |
| Drožlialaužis | TIS |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMT 110304 |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys | HB7415-1 |
| Ašmenys | HM |
| Tolerancija | M |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 50 - 110 m/min |
| Pjūvio gylis a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnūs apdirbimas |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |