

Garant**VC.T 160408, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160408 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	S
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Kietlydinys	HB7415-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408

Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	TIS
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui