

**Garant****DNMG 150608, Rūšis: HB7415-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

DNMG 150608 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1  
Drožlialaužis: TIM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7415-1
Pagrindinis naudojimas	S
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Drožlialaužis	TIM
Kampo spindulys	0,8 mm
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui