


Garant**CNMG 120404, Rūšis: HU7305-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120404 HU7305-1 Kietlydinys: HU7305-1
Drožlialaužis: AM1
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 400 - 700 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pagrindinis naudojimas	N

Danga	be dangos
Drožlialaužis	AM1
Kietlydinys	HU7305-1
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui