

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HU7305-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110404 HU7305-1 Kietlydinys: HU7305-1
Drožlialaužis: AM1
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 400 - 700 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AM1
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	N

Kietlydinys	HU7305-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	be dangos
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui