

Garant**DNMG 150604, Rūšis: HU7305-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150604 HU7305-1 Kietlydinys: HU7305-1
Drožlialaužis: AM1
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 400 - 700 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AM1
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Kietlydinys	HU7305-1
Danga	be dangos
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Pagrindinis naudojimas	N
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui