

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HU7305-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AM1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Danga	be dangos
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HU7305-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui