

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HU7305-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HU7305-1 Kietlydinys: HU7305-1

Drožlialaužis: AM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 5 mmPastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 400 - 700 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Kietlydinys	HU7305-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Drožlialaužis	AM1

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Danga	be dangos
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui