


Garant**WNMG 060404, Rūšis: HU7305-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Kietlydinys	HU7305-1
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Drožlialaužis	AM1

Danga	be dangos
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui