

**Garant****VNMG 160408, Rūšis: HU7305-1**

## Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251804 HU7305-1 |
| GTIN             | 4062406749866   |
| Produktų klasė   | 21G             |

## Aprašymas

VN. G 160408 HU7305-1 Kietlydinys: HU7305-1

Drožlialaužis: AM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 400 - 700 m/min

## Techninis aprašymas

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas                        | N                   |
| Pastūma $f$                                   | 0,05 - 0,6 mm/aps,  |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 400 - 700 m/min     |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                   |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas     | VNMG 160408         |

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Tolerancija                          | M                               |
| Pjūvio gylis $a_p$                   | 0,2 - 5 mm                      |
| Ašmenys                              | HM                              |
| Drožialaužis                         | AM1                             |
| Kietlydinys                          | HU7305-1                        |
| Kampo spindulys                      | 0,8 mm                          |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnūs apdirbimas       |
| Danga                                | be dangos                       |
| Produkto rūšis                       | keičiamosios plokštelės tekimui |