


Garant**WNMG 080408, Rūšis: HU7305-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080408 HU7305-1 Kietlydinys: HU7305-1

Drožlialaužis: AM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 5 mmPastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 400 - 700 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Tolerancija	M
Drožlialaužis	AM1
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm

Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HU7305-1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui