


**Garant****WNMG 060408, Rūšis: HU7305-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WN. G 060408 HU7305-1 Kietlydinys: HU7305-1

Drožlialaužis: AM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 400 - 700 m/min

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,8 mm
Tolerancija	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožialaužis	AM1
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HU7305-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Danga	be dangos
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui