


**Garant****WNMG 080404, Rūšis: HU7305-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WN. G 080404 HU7305-1 Kietlydinys: HU7305-1

Drožlialaužis: AM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 400 - 700 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,05 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 5 mm
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm

Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU7305-1
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožlialaužis	AM1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui