


**Garant****TNMG 160408, Rūšis: HU7305-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

TN. G 160408 HU7305-1 Kietlydinys: HU7305-1

Drožlialaužis: AM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 400 - 700 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AM1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Pagrindinis naudojimas	N
Danga	be dangos
Pastūma $f$	0,05 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HU7305-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui