


Garant
CNMG 120408, Rūšis: HB7130-2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
 Drožlialaužis: VS
 Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Kietlydinys	HB7130-2
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui