


**Garant****CNMG 120404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pastūma $f$	0,15 - 0,5 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Kietlydinys	HB7130-2
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui