

**Garant****CNMG 120408, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNNG 120408
Drožlialaužis	VM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui