

**Garant**
**CNMG 120404, Rūšis: HB7130-2**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 120404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
 Drožlialaužis: VM  
 Tolerancija: M  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,

Kietlydinys	HB7130-2
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui