

Garant**CNMG 120412, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250324 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406749927 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CNMG 120412 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Drožlialaužis | VG |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Kietlydinys | HB7130-2 |
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Pjūvio gylis a_p | 1,5 - 6 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pastūma f | 0,25 - 0,6 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 220 m/min |
| Kampo spindulys | 1,2 mm |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |