

**Garant****CNMG 120412, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120412 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7130-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Tolerancija	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui