

Garant**CNMG 09T308, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T308 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min

Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7130-2
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui