

**Garant****SNMG 120408, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120408 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VM  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7130-2
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui