

Garant**DNMG 150604, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150604 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7130-2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604

Drožialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui