

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožialaužis	VS
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui