


Garant**WNMG 060408, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 060408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408

Pjūvio gylis a _p	0,5 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7130-2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui