

**Garant****WNMG 080412, Rūšis: HB7130-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WNMG 080412 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kietlydinys	HB7130-2
Drožlialaužis	VG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	1,2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui