

Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7130-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui