

**Garant****CC.T 060204, Rūšis: HB7130-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC.T 060204 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

## Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VS
Tolerancija	M

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui