

Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	VS
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Kietlydinys	HB7130-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui