

Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	VS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui