

Garant**CC. T 120408, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 120408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7130-2

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Tolerancija	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Drožlialaužis	VM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui