

Garant**DC.T 070202, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DCMT 070202 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7130-2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui