

**Garant****CC. T 060202, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260140 HB7130-2
GTIN	4062406750145
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Drožlialaužis	VM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui