

**Garant****DC. T 11T302, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DCMT 11T302 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VS  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui