

Garant**CC. T 060204, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 060204 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7130-2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui