

Garant**CC. T 09T308, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T308 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm
Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7130-2
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Drožialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui