

**Garant****CC. T 120404, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 120404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

### Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7130-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Drožialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui