

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7130-2
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Tolerancija	M

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui