


**Garant****SCMT 09T304, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožialaužis	VS
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pagrindinis naudojimas

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui