

**Garant****TCMT 16T304, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 16T304 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7130-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VS
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui