


Garant**SC.T 120408, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120408 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7130-2

Drožialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožialaužis	VM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui