


Garant**SC.T 120404, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120404 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7130-2

Drožialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Kietlydinys	HB7130-2
Tolerancija	M
Drožialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui