

Garant**VB. T 110304, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 110304 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui